

E-Move restkraftverstärkender Zusatzantrieb, einige Daten:

- E-Move Rest- und Bremskraftverstärker, mit Bluetooth, Windows, Laptop/Tablet programmierbar:
- Geschwindigkeit 0-6km/h
 - Kraftunterstützung vorwärts 0-100%, maximal 2 x 110W
 - Kraftunterstützung rückwärts 0-100%, maximal 2 x 110W
 - Nachlaufzeit, "Tempomat" 1 bis maximal 20 sec.
 - Empfindlichkeit des Greifreifens links/recht unabhängig einstellbar
 - Aktive Kommunikation zwischen den Rädern von unabhängig bis zu Hemipares-Implementierung
 - Eingebautes Gyroskop unterstützt bei Seitenneigung, E-Move korrigiert den Rollstuhl automatisch
 - Selbstabschaltzeit des Rades 5, 10, 60 Minuten oder nicht Abschalten
 - Beleuchtung Ein-/Aus-Taste, hell oder weniger hell,
 - Optional 2. Profiltaste z.B. drinnen/draußen fahren, aktiv oder weniger aktiv bremsen, links montiert
 - Gewicht pro Rad 24" nur 6,4 kg
 - Max. Nutzungsgewicht 130 kg, Optional 150 kg "Heavy Duty"
 - Normale Ladung ca. 2-3 Stunden
 - Maximale Radsturz 3 Grad



Im Grundpreis enthalten:

- Zwei Antriebsräder, Steckachse, 20", 22", 24", 25" oder 26"
- Akkutasche am Rücken oder unter dem Sitz montiert
- Nickel-Metallhydrid-Akku 24V 6,7Ah, 160.8Wh, Reichweite 20 km
- Optional Lithium-Ionen-Akku 25V 11.8Ah, 280Wh, Reichweite 40 km
- Ladegerät 100 bis 240V, für NiMh-Station, für Li-Ionen-Kabelverbindung
- Greifreifen Edelstahl, viele Optionen möglich
- Pneu Profil fein, Luft x1 Schwalbe

Unsere Qualitätssiegel und Sicherheit

Prüfsiegel
und Institut



TÜV Süd, Hannover
EN12184:2009

CE
Konformität



Entspricht der EU-Richtlinie für
Medizinprodukte 93/42/EWG


Crash Test von mehreren Herstellern nach ISO 7176-19

! Es ist zwingend erforderlich bei der Montage des E-Move ein einstellbares Anti-Kipp-Kit des Rollstuhlherstellers zu montieren !

Um komplett zu bestellen, immer eine Wahl aus den Gruppen 1,2,4 und 5 treffen (bei 4 immer komplett L und R wählen, Preis in Gruppe 4 ist pro Stück)

Wählen Sie aus 1,2,3,4,5 die gewünschte Ausführung; O ist Standard, □ Wählen Sie die gewünschten Optionen; □ L links □ R rechts; Ab Gruppe 2 sind es auch Ersatzteil Preis

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis	Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis Stück
1. E-Move Restkraftverstärker wählen (Satz von 2 Rädern mit Akkutasche)			L R (Preis pro Stück, bei komplettem E-Move sind immer 2 Stück erforderlich)		
<i>Auf 60% Unterstützung eingestellt, Nutzlast max. 130 kg mit 0 Grad Radsturz</i>			<input type="radio"/> XA3-W253A-15	Greifreifen Edelstahl 25" Rad, Standard	245
<input type="radio"/> MEM20	E-Move mit Akkutasche, 20"	3.870	<input type="radio"/> XA3-W253A-20	Greifreifen Edelstahl 26" Rad, Standard	245
<input type="radio"/> MEM22	E-Move mit Akkutasche, 22"	3.620	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-49	Greifreifen Poly kompakt 20" Rad	284
<input type="radio"/> MEM24	E-Move mit Akkutasche, 24"	3.620	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-50	Greifreifen Poly kompakt 22" Rad	284
<input type="radio"/> MEM25	E-Move mit Akkutasche, 25"	3.870	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-60	Greifreifen Poly kompakt 24" Rad	284
<input type="radio"/> MEM26	E-Move mit Akkutasche, 26"	3.870	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-65	Greifreifen Poly kompakt 25" Rad	284
<i>Heavy Duty Ausführung verstärkte Felgen, Nutzlast max. 150 kg mit 0 Grad Radsturz</i>			<input type="checkbox"/> XA3-W253A-70	Greifreifen Poly kompakt 26" Rad	284
<input type="radio"/> MEM20-HD150	E-Move mit Akkutasche, 20", heavy duty 150kg	4.170	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-84	Greifreifen Schaum kompakt 20" Rad	308
<input type="radio"/> MEM22-HD150	E-Move mit Akkutasche, 22", heavy duty 150kg	3.920	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-85	Greifreifen Schaum kompakt 22" Rad	308
<input type="radio"/> MEM24-HD150	E-Move mit Akkutasche, 24", heavy duty 150kg	3.920	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-80	Greifreifen Schaum kompakt 24" Rad	308
<input type="radio"/> MEM25-HD150	E-Move mit Akkutasche, 25", heavy duty 150kg	4.170	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-87	Greifreifen Schaum kompakt 25" Rad	308
<input type="radio"/> MEM26-HD150	E-Move mit Akkutasche, 26", heavy duty 150kg	4.170	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-88	Greifreifen Schaum kompakt 26" Rad	308
2. Zusammensetzung Akku, Ladegerät und Montage des Akkus:			<input type="checkbox"/> XA3-W253A-93	Greifreifen Max Grip 20" Rad	440
<input type="radio"/> MEM2001	Nickel-Metallhydrid-Akku 24V 6,7Ah, 160.8Wh	906	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-91	Greifreifen Max Grip 22" Rad	440
<input type="radio"/> XA4-82107-00	Ladegerät für NiMh-Akku 100-240V 120w	534	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-90	Greifreifen Max Grip 24" Rad	440
Oberen beiden wählen, E-Move mit Standard-Akku und Ladegerät, Akku in Station			<input type="checkbox"/> XA3-W253A-96	Greifreifen Max Grip 25" Rad	440
<input type="checkbox"/> XOC-82100-B00	Lithium-Ionen-Akku 25v 11.8Ah, 280Wh	1.962	<input type="checkbox"/> XA3-W253A-92	Greifreifen Max Grip 26" Rad	440
<input type="checkbox"/> XOC-8210C-B0	Lithium-Ionen-Ladegerät 100-240V 100W	622	<input type="checkbox"/> DM2412	Pneu Profil grob 24" x1 3/8 nur 24" Rad	30
Oberen beiden wählen E-Move, Li-Ionen-Akku/Ladegerät, Kabelverbindung Ladegerät zum Akku			<input type="checkbox"/> MS2011	Flex-Einlage in Pneu 20" x1	52
<input type="checkbox"/> SH-Kippstützen	Es werden die eigenen Kippstützen links und rechts des Rollstuhllieferanten genutzt	0	<input type="checkbox"/> MS2210	Flex-Einlage in Pneu 22" x1	52
<input type="checkbox"/> MED12V	Adapter zum Laden im Boot, Wohnwagen oder Wohnmobil, Output 230V AC 50HZ 150W	206	<input type="checkbox"/> MS2410	Flex-Einlage in Pneu 24" x1	52
Akkupositionierung bei Bestellung des kompletten E-Move			<input type="checkbox"/> MS2510	Flex-Einlage in Pneu 25" x1	52
<input type="radio"/> DMTR	Akkutasche NiMh/Li-Ionen Montage am Rücken	0	<input type="checkbox"/> MS2610	Flex-Einlage in Pneu 26" x1	52
<input type="checkbox"/> DMTZ	Akkutasche NiMh/Li-Ionen Montage unter dem Sitz	0	<input type="checkbox"/> DP2002	PU-Reifen mit Fischgrätmuster pannensicher 20"	58
<input type="checkbox"/> DMSTS	Spezial Tasche unter dem Sitz montieren (nicht mit Li-Ionen)	0	<input type="checkbox"/> DP2202	PU-Reifen mit Fischgrätmuster pannensicher 22"	58
3. Einstellungen und Fahreigenschaften			<input type="checkbox"/> DP2402	PU-Reifen mit Fischgrätmuster pannensicher 24"	58
<input type="checkbox"/> MEMHEMI	Einhandantrieb/Hemi-Ausführung programmieren	0	<input type="checkbox"/> DP2602	PU-Reifen mit Fischgrätmuster pannensicher 26"	58
<input type="checkbox"/> MEM7500L	Ein-/Aus-Schalter links montieren	50	<input type="checkbox"/> SG2007	Speichenschutz transparent 20" Rad	80
<input type="checkbox"/> MEM7600	Zweiter Profilschalter für z.B. ein Innen- und Außenprogramm, links montiert	520	<input type="checkbox"/> SG2207	Speichenschutz transparent 22" Rad	80
<input type="checkbox"/> MEMPRO	Von Termin erstelltes Programm auf E-Move/Drive programmieren, Datum Termin:	0	<input type="checkbox"/> SG2407	Speichenschutz transparent 24" Rad	80
Name des Kunden: Wohnort Kunde:			<input type="checkbox"/> SG2507	Speichenschutz transparent 25" Rad	80
			<input type="checkbox"/> SG2607	Speichenschutz transparent 26" Rad	80
Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis Stück	Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis Satz
4. Greifreifen, Pneu, Speichenschutz Wählen:					
L R (Preis pro Stück, bei kompletten E-Move sind immer 2 Stück erforderlich)					
<input type="radio"/> XA3-W253A-05	Greifreifen Edelstahl 20" Rad, Standard	245	5. Wer wird die Montage durchführen und die Originalräder austauschen?		
<input type="radio"/> XA3-W253A-00	Greifreifen Edelstahl 22" Rad, Standard	245	<input type="checkbox"/> MEM100	E-Move/E-Drive an einen von Ihnen gelieferten Rollstuhl bei Decon Mobility montieren (Rücksendung frachtfrei)	110 Nettopreis
<input type="radio"/> XA3-W253A-10	Greifreifen Edelstahl 24" Rad, Standard	245	<input type="checkbox"/> DMQR	Umbau der Steckachsen im Werk (ermöglicht Austausch mit Original-Rädern, Rücksendung frachtfrei)	185 Nettopreis
			<input type="checkbox"/> Eigenmontage	Der Fachhandel übernimmt die Montage selber Nur für zertifizierte Händler möglich	0

Art. Nr.	Halterung E Move	Preis Satz	Art. Nr.	Halterung E Move	Preis Satz
Alu Rehab			MEM6159-60		
○ MEM6037-38	E-Move Halterung L und R Netti 1/1/1/1/1	140	○ MEM6159-60	E-Move Halterung L und R Innov/Effect/Start M1 Intr	140
○ MEM6197-98	E-Move Halterung L und R Netti 4U 24"	140	○ MEM6205-06	Start M2 Effect/M3 Hemi/M6 Junior	175
Berollka			E-Move Halterung L und R Motus CS, CV		
○ MEM6015-16	E-Move Halterung L und R Aktiv-Fitness/Super Sprint	100	Panthera		
○ MEM6023-24	E-Move Halterung L und R Aktiv-Cobra/Phoenix	175	○ MEM6003-04-11	E-Move L&R Bambino/S2/U2/S2 Swing Achse-type 11	175
○ MEM6155-56	E-Move Halterung L und R Aktiv-Cobra Sport	175	○ MEM6003-04-12	S2/U2/S2 Swing Achsentype 12	175
○ MEM6025-26	E-Move Halterung L und R Aktiv Basic	100	○ MEM6003-04-20	S2/U2/S2 Swing Achsentype 20	140
○ MEM6089-90	E-Move Halterung L und R Little/Slade	140	○ MEM6003-04-30	S2/U2/S2 Swing Achsentype 30	140
○ MEM6129-30	E-Move Halterung L und R Findus	140	○ MEM6003-04-30+	S2/U2/S2 Swing Achsentype 30+ mit höherer Achse	100
○ MEM6157-58	E-Move Halterung L und R TraXX	140			
Bischoff & Bischoff			MEM6003-04-35		
○ MEM6111-12	E-Move Halterung L und R Pyro Light/Start/S-Eco 300	140	○ MEM6003-04-35	E-Move L&R S2/US/S2-/S3 Swing Bambino S3/U3 Achsentype 35	175
○ MEM6143-44	E-Move Halterung L und R S-Eco 2	175	○ MEM6003-04-35	E-Move L&R U2Light (L) /U3Light (L) Achsentype 40	175
Colours			PDG Mobility		
○ MEM6115-16	E-Move Halterung L und R Razorblade	215	○ MEM6047-48	E-Move Halterung L und R Astrotilt	140
Dietz			○ MEM6239-40	E-Move Halterung L und R Eclipse	140
○ MEM6021-22	E-Move Halterung L und R Primo Amico (alt)	100	Pro Activ		
○ MEM6063-64	E-Move Halterung L und R Primo Amico (neu)	140	○ MEM6081-82	E-Move Halterung L und R Buddy	140
○ MEM6105-06	E-Move Halterung L und R Caneo B E L S	175	Progeo		
Etac			○ MEM6305-06	E-Move Halterung L und R Exelle Vario	100
○ MEM6013-14	E-Move Halterung L und R Act/Elite/Sting	140	R82		
○ MEM6001-02	E-Move Halterung L und R Cross 1-4/XL/Twin	175	○ MEM6261-62	E-Move Halterung L und R Panther (Etac)	140
○ MEM6153-54	E-Move Halterung L und R Cross 5	140	○ MEM6317-18	E-Move Halterung L und R Multi Fram X	175
○ MEM6065-66	E-Move Halterung L und R Next/Next Comfort	140	RGK		
○ MEM6141-42	E-Move Halterung L und R M100	175	○ MEM6151-52	E-Move Halterung L und R M2 Kids	folgt
GTM Mobil			○ MEM6281-82	E-Move Halterung L und R Hi-Light	175
○ MEM6247-48	E-Move Halterung L und R Hammer Vario	140	Sowecare		
Invacare			○ MEM6311-12	E-Move Halterung L und R Le Triple Wheels	140
○ MEM6041-42	E-Move Halterung L und R Spirea1/2	140	SORG		
○ MEM6235-36	E-Move Halterung L und R Spirea3	140	○ MEM6091-92	E-Move Halterung L und R Skater/Trend/Trend H	100
○ MEM6161-62	E-Move Halterung L und R Action 3/3NG SteckAchse	215	Sunrise Medical		
○ MEM6175-76	E-Move Halterung L und R Action 4/4NG	100	○ MEM6029-30	E-Move Halterung L und R Ibis XA/Pro serie	140
○ MEM6189-90	E-Move Halterung L und R Action 4/4NG 24" 150mm4	140	○ MEM6039-40	E-Move Halterung L und R Cirrus 4	folgt
○ MEM6093-94	E-Move Halterung L und R Wheeler	100	MEM6053-54	E-Move Halterung L und R Basic alte Achsplatte Emineo Basic/Legend 2 Basic altes Modell	175
○ MEM6069-70	E-Move Halterung L und R Bellis	140	○ MEM6057-58	E-Move Halterung L und R One-Tool-Achsplatte Emineo/Legend2 neues Modell/Exigo 30	175
○ MEM6059-60	E-Move Halterung L und R Azalea/Minior/Assist	140	○ MEM6251-52	E-Move Halterung L und R Impera/Short/Kid/S/VR	folgt
○ MEM6273-74	E-Move Halterung L und R Rea Dahlia 45 Assist	250	○ MEM6163-64	E-Move Halterung L und R Exigo20/Legend2 Exigo	175
○ MEM6099-00	E-Move Halterung L und R Adapt	140	○ MEM6077-78	E-Move Halterung L und R Breezy Classic 100/160	140
○ MEM6049-50	E-Move Halterung L und R Rea Focus/Focus150	100	○ MEM6113-14	E-Move Halterung L und R Breezy Relax	140
○ MEM6033-34	E-Move Halterung L und R Rea SpinX	140	○ MEM6119-20	E-Move Halterung L und R Breezy BasiX2/RubiX/RubiX ₂ /XL/Comfort/XL/Sopur Starlight	140
○ MEM6035-36	E-Move Halterung L und R XLT box Nodic/U&V Power	140	○ MEM6133-34	E-Move Halterung L und R Breezy BasiX	140
○ MEM6087-88	E-Move Halterung L&R XLT2008Active,Dynamix,Swing	100	○ MEM6103-04	E-Move Halterung L und R Breezy Helix/HeliX2 Radsturz 0 Grad	175
Ki Mobility			○ MEM6199-00	E-Move Halterung L und R Breezy Helix/HeliX2 Radsturz 2 Grad	215
○ MEM6229-30	E-Move Halterung L und R Catalyst 5	175	○ MEM6217-18	E-Move Halterung L und R Parix2	100
○ MEM6233-34	E-Move Halterung L und R Rogue mit Sturz	175	○ MEM6055-56	E-Move Halterung L&R Quickie 2, S.-Nr Q2,Q2H,Q2	100
Küschall			○ MEM6067-68	E-Move Halterung L und R Neon	175
○ MEM6085-86	E-Move Halterung L und R Compact (-2009)	175	○ MEM6289-90	E-Move Halterung L und R Neon2	215
○ MEM6307-08	E-Move Halterung L und R Compact neu	140	○ MEM6145-46	E-Move Halterung L und R Quickie 2 Classic	140
○ MEM6073-74	E-Move Halterung L und R K3/4 (Vario-Achse 0 Radsturz)	140	○ MEM6191-92	E-Move Halterung L und R Life, Life R, Sopur Easy Life	140
○ MEM6179-80	E-Move Halterung L und R K Serie G3	250	○ MEM6027-28	E-Move Halterung L und R Sopur Easy 200/300	100
○ MEM6291-92	E-Move Halterung L und R K Serie Standardachse	250	○ MEM6045-46	E-Move Halterung L und R Sopur Youngster/3	140
○ MEM6083-84	E-Move Halterung L&R K3/K4 Airlite (Vario-Achse 0 Radsturz)	140	○ MEM6135-36	E-Move Halterung L und R Sopur Xenon/SA	175
○ MEM6207-08	E-Move Halterung L und R Champion 2008-2015	140	○ MEM6299-00	E-Move Halterung L und R Sopur Xenon2	250
○ MEM6313-14	E-Move Halterung L und R Champion 2015-	175	○ MEM6137-38	E-Move Halterung L und R Sopur Helium	250
○ MEM6315-16	E-Move Halterung L und R Compact Attract	175	○ MEM6257-28	E-Move Halterung L und R Simba	215
Levo			○ MEM6101-02	E-Move Halterung L und R Sopur Argon/Argon TI/Argon ₂ , mit Radsturz 0 Grad	215
○ MEM6225-26	E-Move Halterung L und R L CEV	250	○ MEM6295-96	E-Move Halterung L und R Sopur Argon/Argon TI Argon ₂ , mit 3 Grad Radsturz in Originalachse	215
Life&Mobility			Tilite		
○ MEM6017-18	E-Move Halterung L und R Canto Nxt	175	○ MEM6185-86	E-Move Halterung L und R TR	100
○ MEM6241-42	E-Move Halterung L und R Roxx & New Original	175	TNS		
○ MEM6297-98	E-Move Halterung L und R Revab Plus	140	○ MEM6075-76	E-Move Halterung L und R Activator	140
○ MEM6304-04	E-Move Halterung L und R Match	215	○ MEM6283-84	E-Move Halterung L und R Proval	140
Meyra			U2 Mobility		
○ MEM6107-08	E-Move Halterung L und R Format 2 Modell 2.950	140	○ MEM6243-44	E-Move Halterung L und R Icon A1	250
○ MEM6151-52	E-Move Halterung L und R Eurochair Vario 1.750	folgt	Van Os Medical type Excel		
○ MEM6177-78	E-Move Halterung L und R X3 Modell 3.352/4.352	140	○ MEM6287-88	E-Move Halterung L und R G3 Light	100
○ MEM6201-02	E-Move Halterung L und R Avanti 1.736	100	○ MEM6043-44	E-Move Halterung L und R G5 Classic/G6 Compact	140
○ MEM6275-76	E-Move Halterung L und R Budget 9.050	100	○ MEM6123-24	E-Move Halterung L und R G5 Modular/G6 High Active SE	140
○ MEM6277-78	E-Move Halterung L und R Typ 1 1.850	100	○ MEM6127-28	E-Move Halterung L und R G7	140
○ MEM6279-80	E-Move Halterung L und R ZX1 1.360 ZX3 1.370	140	Vermeiren		
○ MEM6293-94	E-Move Halterung L und R Hurrican Typ 1.850	250	MEM6139-40	E-Move Halterung L und R Jazz	
Minos			Wolturnus		
○ MEM6117-18	E-Move Halterung L und R Iratu Alu	folgt	○ MEM6181-82	E-Move Halterung L und R W5 K	175
○ MEM6149-50	E-Move Halterung L und R Plena	folgt	○ MEM6249-50	E-Move Halterung L und R Rex W200	215
○ MEM6147-48	E-Move Halterung L und R Global	folgt	Nicht in dieser Preislise vorkommende Halterung für Rollstühle:		
MTB Poland			○ MEM MONT	Merk:	Type:
○ MEM6245-46	E-Move Halterung L und R Tornado	175	Preis erst nach Herstellung der Halterung bekannt		
O4					
○ MEM6193-94	E-Move Halterung L und R Swayhopper	100			
○ MEM6221-22	E-Move Halterung L und R OlympicHopper	100			
Otto Bock					
○ MEM6079-80	E-Move Halterung L und R Atvanguard T,Ti8.9, VR	175			
○ MEM6219-20	E-Move Halterung L und R Atvanguard 3 CV	140			

Art. Nr.	E-Move Ersatzteile	Preis Stück
<input type="checkbox"/> MEM7611	Software mit Dongle, auch mit Bluetooth	204 netto preis
<input type="checkbox"/> MEM1415	E-Move Akku-Kasten (ohne Tasche)	985
<input type="checkbox"/> 115-032-01	Akkutasche NiMH am Rücken (ohne Verkabelung)	75
<input type="checkbox"/> 115-033-01	Akkutasche NiMH unter dem Sitz (ohne Verkabelung)	110
<input type="checkbox"/> 115-107-01	Akkutasche Li-Ion am Rücken (ohne Verkabelung)	110
<input type="checkbox"/> X0E-W8595-A0	Verkabelung ab Rad links	358
<input type="checkbox"/> X0E-W8259-A0	Verkabelung ab Rad rechts	358
<input type="checkbox"/> X0E-87276-10	Kabel mit Stecker ab Akkukasten links	180
<input type="checkbox"/> X0E-8183-H-00	Kabel mit Stecker ab Akkukasten rechts	170
<input type="checkbox"/> X0E-82016-00	Ein-/Aus-Taste mit Licht, Kabel, Stecker, Metall	170
<input type="checkbox"/> X0E-82584-00	Schutz für Ein-/Aus-Taste	11
<input type="checkbox"/> X0E-25350-00	Kappe zum Lösen der Steckachse	169
<input type="checkbox"/> X0E-2530B-D0	Radkappe mit Logo E-Move	119
<input type="checkbox"/> X0C-2530E-00	Steckachse E-Move 12,7x46mm	83
<input type="checkbox"/> X0C-2530E-A0	Steckachse Achse E-Move 12,7x55,5mm	83
<input type="checkbox"/> X0C-2530E-B0	Steckachse Achse E-Move 12,0x51mm	83
<input type="checkbox"/> X0C-2530E-C0	SteckAchse Achse E-Move 12,7x51mm	103
<input type="checkbox"/> 100400062	Distanzring 12,7 mm im Achsenblech	21
<input type="checkbox"/> 100400063	Distanzring 12,0 mm im Achsenblech	21
<input type="checkbox"/> X0C-25383-00	Distanzring auf der Achse 12,7mm (E-Move/E-Drive)	12
<input type="checkbox"/> X0E-25383-00	Distanzring auf der Achse 12,0mm (E-Move/E-Drive)	12
<input type="checkbox"/> 93440-120520	Clip zur Befestigung des Distanzrings für 12,0/12,7mm	6
<input type="checkbox"/> X0E-W8592B0	Schaltkreis mit Kühlung, l/r zu verwenden	645

Auf unserer Website finden Sie unsere aktuellste Adapterliste. Der Verkaufspreis beträgt für Kategorie:

- 10 € 100, -
- 20 € 140, -
- 30 € 175, -
- 40 € 215, -
- 50 € 250, -

Wenn Ihre Marke und Ihr Rollstuhltyp nicht in dieser Liste vorkommen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Für unbekannte Rollstühle können wir normalerweise einen passenden Adapter herstellen.